

BGU-LED-ZMH 规格

荧光附件主机	最多可搭配 4 组荧光通道，转盘式荧光切换方式，12V3A 电源适配器，另外配有荧光挡板		
	光源	标配 10W 大功率 LED 光源，寿命 20000 小时以上	
	常用荧光通道	荧光激发通道	参数
		紫外长通 U	EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP
		蓝色带通 BA	EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm
		绿色长通 G	EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP
		紫外带通 UA	EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm（选配）
		蓝色长通 B	EX:470/30nm DM:505nm EM:515nmLP（选配）
		绿色带通 GA	EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm（选配）
		黄色带通 Y	EX:565/40nm DM:595nm EM:605nmLP（选配）
	荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整，具体请咨询本公司		
电源箱	亮度连续可调，可数显强度，INPUT:DC12V		
匹配品牌	奥林巴斯，徕卡，尼康，蔡司等		



体视 LED 荧光附件
BGU-LED-ZMH

双光路荧光集成模块化


大功率 LED 荧光光源
光源寿命长，点亮时间≥20000h，无需更换灯泡，使用方便，人工维护成本低。

双光路荧光集成模块化设计
专利产品，转盘切换 4 孔位荧光通道，联动 LED 照明激发。

亮度控制
支持即时控制，无级调节。

响应速度快
开关响应时间 1ms，无需预热即开即用。

兼容多品牌体视显微镜型号



适配品牌
奥林巴斯 SZX7/SZX12/SZX16；
尼康 SMZ18/SMZ25/SMZ1270/SMZ1270I/SMZ800N；
徕卡 M50/M60/M80/M125/M165/M205；
蔡司 V8/V12/V16/V20；
采用无限远光路的国产体视显微镜。

体视荧光附件 BGU-LED-ZMH 广泛使用于生物学、医学、工业、农业、实验室、学校教学等作为显微观察用途，是检验、检测、分析、教学、科研的理想仪器，通过转动转盘即可在明场或荧光的观察方式之间进行切换。产品性能优异，物超所值。

www.gzmhkj.com.cn



广州市明慧科技有限公司
广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房
邮 编：510000
电 话：020-87096762
邮 箱：minghui88@163.com

