

FL8-BGU-DMH 规格

荧光附件 主机	最多可配置 8 个荧光通道，电动转盘式荧光切换方式，12V5A 电源适配器，另外配有荧光挡板		
	光源	标配 15W 大功率 LED 光源，寿命 20000 小时以上	
	常用荧光通道	荧光激发通道	参数
		紫外带通 UA	EEX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm
		蓝色带通 BA	EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm
		绿色带通 GA	EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm
电源箱	7 英寸触控液晶屏控制通道开关和亮度调节。		




正置电动八孔 LED 荧光附件
FL8-BGU-DMH

电动触屏控制智能化操作

采用 15W 大功率 LED 光源，使用寿命长，人工维护成本低。
通过电动控制荧光转盘轻松切换激发光进行荧光或明场观察，多种滤光片组可供选择：单个附件最多可搭配八组滤色片满足各种染料的观察需求。
7 英寸触控液晶屏控制通道和亮度调节。



灵活适配多品牌型号升级荧光



兼容蔡司、奥林巴斯、徕卡、尼康、耐可视、麦克奥迪等品牌显微镜的无限远光学系统，支持通过荧光模块升级实现荧光成像功能。

支持用户自己快捷拆卸和安装荧光通道，安装后无需调节即可使用。
安装简单，无需调节光路，即开即用，开机无须预热。
荧光通道独立显示，亮度可调节，屏幕显示强度柱状图。
具有光强记忆功能，每个通道的亮度可以独立控制。



OLYMPUS



Nikon 尼康



Leica



Nexcope®

